



Nastro adesivo rinforzato, nero, Modello: 48X50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Il **tesa® 74662 duct tape** ha una straordinaria forza adesiva anche su superfici ruvide e polverose. Idroresistente, elastico e flessibile. Ideale per sigillare tubi e cavi, nonché per applicazioni su intonaco e murature. Pratico da utilizzare, può essere strappato a mano in senso verticale od orizzontale.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Nuova dimensione: i nastri di tessuto tesa 74662 sono più larghi di 2 mm (50 x 50)!

Descrizione tecnica

Materiale supporto	Pellicola in PE
Applicazione	Imballare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Sigillare

Applicazione	Legare
Applicazione	Incollare
Lunghezza	50 m
Forza adesiva su acciaio	0,44 N/mm
Denominazione originale prodotto	duct tape 74662
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	idrorepellente
Particolarità	flessibile
Massa adesiva	Gomma sintetica
Spessore	0,215 mm
Resistenza alla trazione	3 N/mm
Colore	nero
Resistente ad alte temperature fino a	60 °C
Elasticità	19 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Finezza del tessuto	27 mesh
Larghezza	38 mm
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Guaina conduttrice presente	no
Attributo del nome del prodotto	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo