



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Versione 0, Modello: 71293863



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

#### Fornitura:

1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (Ø 75 mm), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 5× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo di aspirazione, 1× valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136). Versione 0 (senza batteria).

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073834 – 073845.

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	AMM 500 PLUS TOP
Peso	1,8 kg
Numero di oscillazioni	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	18 V
Ampiezza (movimento di oscillazione)	2 × 1,7 grado
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Portautensile	Starlock, Starlock Plus
Numero di batterie contenute	0
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tipo di prodotto	Oscillatore

## Accessori

Lama per sega a segmenti, HM, 1,2 mm Ø Lama 75 mm	077829 75
Lama per sega a segmenti, diamantata, 2,2 mm Ø Lama 75 mm	077867 75
Lama per sega a segmenti, diamantata, 2,2 mm Ø Lama 90 mm	077867 90
Lama per sega a segmenti, diamantata, 1,2 mm Ø Lama 75 mm	077830 75
Lama per sega a segmenti, HM, 2,2 mm Ø Lama 75 mm	077865 75
Lama per sega a segmenti, HM, 1,2 mm Ø Lama 90 mm	077829 90
Lama per sega, bimetallica in HSS, 5 pz. Ø Lama 85 mm	077839 85
Lama per sega a segmenti, diamantata, 1,2 mm Ø Lama 90 mm	077830 90
Lama per sega a segmenti, HM, 2,2 mm Ø Lama 90 mm	077865 90
Lama per sega a segmenti, diamantata Ø Lama 90 mm	077868 90

Lama per sega a segmenti, bimetallo HSS Ø Lama 100 mm	077827 100
Lama per sega, HSS, 5 pezzi Ø Lama 85 mm	077835 85
Set di lame per sega E-Cut, legno + metallo 6 pezzi Esecuzione SET	077848 SET
Lama per sega, bimetallica in HSS, 5 pz. Ø Lama 100 mm	077839 100
Lama per sega a segmenti, HSS Ø Lama 85 mm	077836 85
Lama per sega, HSS Ø Lama 85 mm	077834 85
Lama per sega a segmenti, HM Ø Lama 90 mm	077828 90
Lama per sega, bimetallica in HSS Ø Lama 100 mm	077838 100
Set di lame per sega E-Cut, MiniCut 3 pezzi Esecuzione SET	077859 SET
Lama per sega, bimetallica in HSS Ø Lama 85 mm	077838 85