

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148350 8
GTIN	4067263462934
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio di elevata qualità e impugnatura in acciaio integrale, sistema meccanico di serraggio ottimizzato.

Descrizione tecnica

Per maschi a mano DIN 352	M25 – M68
Lunghezza complessiva	1258 mm
Apertura \square	14,5 - 40 mm
Per \varnothing alesatori a mano DIN 206	20 - 50 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi