

**Garant****Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148350 4
GTIN	4067263461197
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio di elevata qualità e impugnatura in acciaio integrale, sistema meccanico di serraggio ottimizzato.

**Descrizione tecnica**

Apertura <input type="checkbox"/>	5,5 - 16 mm
Per maschi a mano DIN 352	M9 – M27
Lunghezza complessiva	480 mm
Per Ø alesatori a mano DIN 206	7 - 20 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi