

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 1.1/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148350 1.1/2
GTIN	4067263461166
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio di elevata qualità e impugnatura in acciaio integrale, sistema meccanico di serraggio ottimizzato.

Descrizione tecnica

Per maschi a mano DIN 352	M1 – M12
Per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Apertura <input type="checkbox"/>	2 - 8 mm
Lunghezza complessiva	175 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi