

**Garant****Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	1483507
GTIN	4067263462927
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio di elevata qualità e impugnatura in acciaio integrale, sistema meccanico di serraggio ottimizzato.

**Descrizione tecnica**

Per maschi a mano DIN 352	M25 – M58
Per Ø alesatori a mano DIN 206	20 - 45 mm
Apertura <input type="checkbox"/>	14,5 - 36 mm
Lunghezza complessiva	1258 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi