

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148350 2
GTIN	4067263461173
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio di elevata qualità e impugnatura in acciaio integrale, sistema meccanico di serraggio ottimizzato.

Descrizione tecnica

Apertura <input type="checkbox"/>	3 - 9 mm
Per Ø alesatori a mano DIN 206	5 - 10 mm
Lunghezza complessiva	265 mm
Per maschi a mano DIN 352	M4 – M12
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi