

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148350 3
GTIN	4067263461180
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio di elevata qualità e impugnatura in acciaio integrale, sistema meccanico di serraggio ottimizzato.

Descrizione tecnica

Per \varnothing alesatori a mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Lunghezza complessiva	370 mm
Apertura \square	4,9 - 12 mm
Per maschi a mano DIN 352	M5 – M20
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi