


SOMT....20ER-LD, CA6535, Modello: 14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222084 14
GTIN	4960664708307
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La **geometria LD** è adatta anche per le grandi profondità di taglio ($a_{p,max.} = 5 \text{ mm}$) in caso di avanzamento moderato. Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornatura di pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,03 – 1,2 mm
Modello	S
Raggio programmato con $a_{p,max}$	5 mm
Raggio di curvatura	2 mm
Spessore inserto E	5,56 mm
Tipo inserti	14

Codice ISO Inserto	SOMT100420ER-LD
Tipo	CA6535
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Inconel	idonea	30 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		