

**SOMT....20ER-GM, CA6535, Modello: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222076 10
GTIN	4960664708260
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La **geometria GM** è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,5 – 1,2 mm
Modello	S
Raggio programmato con $a_{p\max}$	3 mm
Raggio di curvatura	2 mm
Spessore inserto E	4,76 mm
Tipo inserti	10
Codice ISO Inserto	SOMT140520ER-GM

Tipo	CA6535
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Inconel	idonea	30 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		