



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 48



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232255 48
GTIN	4045197592545
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR. **Scanalatura diritta.**

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori v_c del 10%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lunghezza utile L_1 : 422,3 mm

\varnothing Codolo D_s : 40 mm

Lunghezza codolo L_s : 70 mm

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	422,3 mm
\varnothing Codolo D_s	40 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lunghezza codolo L_s	70 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600