



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 13



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 232250 13 |
| GTIN | 4045197589040 |
| Classe articolo | 22G |

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 63,5 mm

\varnothing codolo D_s : 20 mm

Lunghezza codolo L_s : 50 mm

Viti di serraggio: 232990 TX8

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|--------------|
| Lunghezza utile L_1 | 63,5 mm |
| Viti di serraggio | 232990 TX8 |
| Campo di $\varnothing D_c$ | 13 - 17,5 mm |
| \varnothing Codolo D_s | 20 mm |
| Lunghezza codolo L_s | 50 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Esecuzione | 5×D |
| Codolo | ISO 9766 |
| Passaggio interno per LR | sì |

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3
Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm

211750 1,3

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8

232990 TX8