

**Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232260 25
GTIN	4045197592583
Classe articolo	22G

**Descrizione****Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 187,3 mm

Dimensione cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX15

**Descrizione tecnica**

Viti di serraggio	232990 TX15
Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lunghezza utile $L_1$	187,3 mm
Dimensione cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600