

**Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232250 18
GTIN	4045197589057
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lunghezza utile L_1 : 168,3 mm

\varnothing codolo D_s : 25 mm

Lunghezza codolo L_s : 56 mm

Viti di serraggio: 232990 TX9

Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX9
\varnothing Codolo D_s	25 mm
Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Lunghezza utile L_1	168,3 mm
Lunghezza codolo L_s	56 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9

232990 TX9

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3
Impronta Torx® TX9

674248 TX9

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8

232990 TX8

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm

211750 2,2