



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232250 25
GTIN	4045197589064
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lunghezza utile L_1 : 187,3 mm

\varnothing Codolo D_s : 32 mm

Lunghezza codolo L_s : 60 mm

Viti di serraggio: 232990 TX15

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Viti di serraggio	232990 TX15
Lunghezza utile L_1	187,3 mm
\varnothing Codolo D_s	32 mm
Lunghezza codolo L_s	60 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Lama da 8 mm, con magneti con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600