



## Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232265 12
GTIN	4045197592613
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Nota:

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 5% e i valori  $v_c$  del 10%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 111,1 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX7

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile $L_1$	111,1 mm
Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX7
Dimensione cono Morse CM	2
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX7	232990 TX7
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6