



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232250 36
GTIN	4045197589071
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lunghezza utile L_1 : 209,6 mm

\varnothing Codolo D_s : 40 mm

Lunghezza codolo L_s : 70 mm

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	209,6 mm
\varnothing Codolo D_s	40 mm
Campo di $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Lunghezza codolo L_s	70 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Lama da 8 mm, con magneti con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600