



## Trapano avvitatore a percussione a batteria senza batteria né caricabatterie, Modello: GSB1890C



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch** per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Con **motore EC senza spazzole.**

**KickBackControl** con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1890C), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul. Esecuzione compatta, lunghezza molto ridotta (solo 175 mm) per la massima praticità d'uso.

Con freno motore.

#### Fornitura:

**Senza batteria**, senza caricabatterie e con L-BOXX.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

**Descrizione tecnica**

Numero massimo giri 1 velocità	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Coppia massima morbido	36 Nm
Numero massimo giri 2 velocità	2100 min <sup>-1</sup>
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	11,8 m/s <sup>2</sup>
Altezza	210 mm
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-90 C
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	1,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Tensione batteria	18 V
Peso	1,2 kg
Coppia massima duro	64 Nm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Larghezza	77 mm
Numero di batterie contenute	0
Lunghezza	175 mm
Capacità batteria	4 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

