

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	8 mm
Spostamento centrale L_3	5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	10 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione κ	95 grado
Lunghezza complessiva L	125 mm
Sporgenza totale L_1	40 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	AH08K SCLCR/L06
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500