

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	AH08K SCLCR/L06
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L ₂	7 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	10 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Sporgenza totale L ₁	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500