

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
8/07mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SDJCR/L 0808D07
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza complessiva L	60 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza della testina L ₁	13 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Dimensione codolo	8 mm
Ampiezza funzionale L ₄	10 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500