

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/04mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	8 mm
Altezza di serraggio L_2	7,5 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Codice ISO portautensile	A08F SDXCR/L04
Set di viti per inserti	269028 26
Angolo di regolazione κ	93 grado
Misura inserto	4 mm
Lunghezza della testina L_1	15 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	9,2 mm
Spostamento centrale L_3	5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Profondità utile T	3 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500