

Garant
Barra alesatrice HMI, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	7 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Codice ISO portautensile	E08K SDQCR/L07
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Altezza di serraggio L_2	7,6 mm
Sporgenza totale L_1	26 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	7 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500