

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/04mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	8 mm
Codice ISO portautensile	A08F SDXCR/L04
Altezza di serraggio L ₂	7,5 mm
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,2 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Lunghezza complessiva L	80 mm
Profondità utile T	3 mm
Misura inserto	4 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Set di viti per inserti	269028 26
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500