

**Garant**
**Barra alesatrice HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo $D_s$	8 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,6 mm
Sporgenza totale $L_1$	26 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	12 mm
Codice ISO portautensile	E08K SDQCR/L07
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500