

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Sporgenza totale L_1	80 mm
Codice ISO portautensile	A16X SDUCR/L07
Ø Codolo D_s	16 mm
Serie	Master Mute
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	151 mm
Campo non serrabile S	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice