

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:  
25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Classe articolo	29E

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale $L_1$	125 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A25X SDUCR/L11
Lunghezza complessiva $L$	222 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Serie	Master Mute
Campo non serrabile S	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice