

Garant

Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Set di viti per inserti	269028 38
Lunghezza complessiva L	120 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale L_3	9 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Serie	Master Mute
Sporgenza totale L_1	60 mm
Codice ISO portautensile	A12X SDUCR/L07
Misura inserto	7 mm
Campo non serrabile S	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice