

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:  
16/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Classe articolo	29E

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CC.. 0602..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11 mm
Misura inserto	6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	20 mm
Codice ISO portautensile	A16X SCLCR/L06
Serie	Master Mute
Set di viti per inserti	269028 38
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	80 mm
Lunghezza complessiva L	151 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Campo non serrabile S	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice