

Garant

Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 50
Lunghezza complessiva L	343 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A40X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Spostamento centrale L_3	27 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Codolo D_s	40 mm
Sporgenza totale L_1	200 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Campo non serrabile S	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice