

Garant

Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Spostamento centrale L_3	22 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Sporgenza totale L_1	160 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Codice ISO portautensile	A30X SCLCR/L09
Lunghezza complessiva L	277 mm
Misura inserto	9 mm
Serie	Master Mute
Campo non serrabile S	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice