

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
12/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Inserto adatto	CC.. 0602..
Spostamento centrale L ₃	8,5 mm
Serie	Master Mute
Ø Codolo D _s	12 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	16 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Codice ISO portautensile	A12X SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ	95 grado
Sporgenza totale L ₁	60 mm
Campo non serrabile S	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice