

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
40/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	200 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Codice ISO portautensile	A40X SCLCR/L09
Ø Codolo D_s	40 mm
Serie	Master Mute
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L_3	27 mm
Lunghezza complessiva L	343 mm
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Campo non serrabile S	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice