

Garant
**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
40/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Classe articolo	29E

Descrizione
Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A40X STFCL/L16
Set di viti per inserti	269028 50
Angolo di regolazione κ	90 grado
Serie	Master Mute
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Misura inserto	16 mm
Ø Codolo D_s	40 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Lunghezza complessiva L	345 mm
Campo non serrabile S	240 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra

Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice