

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TC.. 1102..
Sporgenza totale L_1	100 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 47
Codice ISO portautensile	A20X STFCL/L11
Lunghezza complessiva L	177 mm
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Campo non serrabile S	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice