

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	277 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Ø Codolo D _s	32 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Serie	Master Mute
Angolo di regolazione κ	93 grado
Sporgenza totale L ₁	160 mm
Codice ISO portautensile	A32X SDUCR/L11
Campo non serrabile S	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice