

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto:  
40/11 mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Classe articolo	29E

## Descrizione

**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269028 50
Codice ISO portautensile	A40X SDUCR/L11
Lunghezza complessiva L	343 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	200 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Misura inserto	11 mm
Serie	Master Mute
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	50 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Campo non serrabile S	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice