

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	125 mm
Lunghezza complessiva L	222 mm
Spostamento centrale L_3	17 mm
Serie	Master Mute
Codice ISO portautensile	A25X SDUCR/L11
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Codolo D_s	25 mm
Campo non serrabile S	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice