

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	100 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Codice ISO portautensile	A20X SDUCR/L11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Lunghezza complessiva L	177 mm
Serie	Master Mute
Set di viti per inserti	269028 50
Campo non serrabile S	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice