

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Classe articolo	29E

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	177 mm
Codice ISO portautensile	A20X SCLCR/L09
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sporgenza totale $L_1$	100 mm
Campo non serrabile S	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice