

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Classe articolo	29E

Descrizione
Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 47
Misura inserto	11 mm
Sporgenza totale L_1	100 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Lunghezza complessiva L	177 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Codice ISO portautensile	A20X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Campo non serrabile S	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice