

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Classe articolo	29E

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	151 mm
Serie	Master Mute
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	80 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Codice ISO portautensile	A16X SCLCR/L06
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	20 mm
Campo non serrabile S	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice