

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Classe articolo	29E

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Codice ISO portautensile	A25X SCLCR/L09
Set di viti per inserti	269028 50
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Lunghezza complessiva $L$	222 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Sporgenza totale $L_1$	125 mm
Misura inserto	9 mm
Campo non serrabile $S$	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice