

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Classe articolo	29E

Descrizione
Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Spostamento centrale L_3	27 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Ø Codolo D_s	40 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Codice ISO portautensile	A40X SCLCR/L09
Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Sporgenza totale L_1	200 mm
Lunghezza complessiva L	343 mm
Campo non serrabile S	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice