

**Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232258 25
GTIN	4045197658456
Classe articolo	22G

**Descrizione****Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

**Scanalatura diritta.****Nota:**

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 85,7 mm

Dimensione cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX15

**Descrizione tecnica**

Viti di serraggio	232990 TX15
Lunghezza utile $L_1$	85,7 mm
Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Dimensione cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	3×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no

Tipo di prodotto

Punta a inserti

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9

232990 TX9

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15

232990 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600