

**Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232250 48
GTIN	4045197589088
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lunghezza utile L_1 : 231,8 mm

\varnothing Codolo D_s : 40 mm

Lunghezza codolo L_s : 70 mm

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	231,8 mm
\varnothing Codolo D_s	40 mm
Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Lunghezza codolo L_s	70 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600