



Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232265 13
GTIN	4045197592620
Classe articolo	22G

Descrizione

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori v_c del 10%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 114,3 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX8

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX8
Lunghezza utile L_1	114,3 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8	232990 TX8
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
