



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 18



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232245 18
GTIN	4045197658081
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lunghezza utile L_1 : 66,7 mm

\varnothing codolo D_s : 25 mm

Lunghezza codolo L_s : 56 mm

Viti di serraggio: 232990 TX9

Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX9
Lunghezza utile L_1	66,7 mm
Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
\varnothing Codolo D_s	25 mm
Lunghezza codolo L_s	56 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	3×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8	232990 TX8
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX9	674248 TX9
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9