

# Yale

Paranco a leva UNO plus A con catena in tondino di acciaio, Portata: 1,5t



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Classe articolo	08Y

## Descrizione

### Esecuzione:

Struttura solida e compatta in lamiera di acciaio. **Dispositivo di sblocco catene** scorrevole. Guida catene per scorrimento senza difficoltà.

### Uso:

Paranco a leva standard per l'impiego pratico e versatile.

### Nota:

Il principio del **freno a pressione del carico** prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.

Il **dispositivo di sblocco catene** automatico consente di **avvolgere rapidamente** la catena senza carico. Sotto l'azione del carico, il **freno a pressione del carico** si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.

La **frizione** (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.

**Versione ATEX su richiesta**

## Descrizione tecnica

Altezza di sollevamento normale	1,5 m
Portata	1500 kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Dispositivo di sblocco catene	sì
Forza con carico nominale	35 daN
Portata t	1,5 t
Numero di rinvii della catena	1
Peso	9,2 kg
Tipo di prodotto	Paranco a leva / paranco