



## Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232245 25
GTIN	4045197658098
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR.

#### Scanalatura dritta.

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 85,7 mm

$\varnothing$  Codolo  $D_s$ : 32 mm

Lunghezza codolo  $L_s$ : 60 mm

Viti di serraggio: 232990 TX15

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile $L_1$	85,7 mm
Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	32 mm
Viti di serraggio	232990 TX15
Lunghezza codolo $L_s$	60 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	3×D

Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600